

CLEAR FOCUS™

One Way Vision™ Window Graphics Films



CLEAR FOCUS 24-Vue™

(E)

Applications

Communicate on all transparent surfaces with products by Clear Focus, the One Way Vision™ pioneer.

24-Vue™ Two Way Vision film is the solution for short-term indoor and outdoor applications where two-way visual communication is desired under both daylight (frontlit) and night (backlit) conditions. With 70% print surface, the film is ideal for close viewing and prints with fine text and details, such as POP applications.

Printing

Digital eco-solvent, solvent, latex and UV inks. Print image on translucent film side, not on release liner.

Installation

Apply to dry, clean glass surface. Use plain soap and water, rinse and dry the glass well. Do not use ammonia or other solvent-based glass cleaners prior to application.

Removal

Remove by peeling from surface. Remove adhesive residue on older installations, if necessary.

(D)

Anwendung

Kommunikation auf allen transparenten Flächen mit Produkten von Clearfocus Imaging Inc. - dem Erfinder von One Way Vision™.

24-Vue™ ist die Lösung für kurzfristige Anwendungen, wo eine Zwei-Wege-Kommunikation gewünscht wird. Die Grafik sowohl bei Tage (Frontlit) als auch bei Dunkelheit sichtbar (Backlit). Mit 70% Druckfläche ist die Folie ideal Graphiken mit feinen Details oder Texten zur Anwendung im POP oder aber POS Bereich.

Druckverfahren

Solvent-, Eco-Solvent, UV- und Latex Druck. Gedruckt wird auf der nichtklebenden Seite (weiße Seite) des Produktes, nicht auf den Schutzpapier.

Applikation

Auf trockener, gereinigter Glasoberfläche verkleben. Vorreinigung mit einfacher Seife und Wasser, gründlich abspülen und die Oberfläche gut trocknen. Keine Ammoniak- oder andere mit Lösungsmitteln versehene Glasreiniger vor dem Aufkleben verwenden.

Entfernung

Zum Entfernen Folie einfach von der Oberfläche abziehen. Falls notwendig Klebereste von älteren Installationen entfernen.

(F)

Applications

Communiquer sur vos surfaces transparentes à l'aide des supports Clear Focus Imaging, pionnier du film One Way Vision™.

24-Vue™ two way vision est une solution moyen terme d'application lorsque le visuel souhaite être vu de jour (frontlit) et de nuit (backlit), vous offre la solution d'application courte durée. Avec 70% de surface imprimable, ce film est idéal pour les applications visibles de près et contenant détails et lettrage pour la PLV.

Impression

Numérique Eco-solvant, solvant, Latex et UV.

Application

Appliquer sur une surface propre et sèche. Nettoyer la vitrine si besoin avec de l'eau et du savon, ne pas utiliser d'ammoniaque et de nettoyant à base de solvant avant application.

Enlèvement

Se retire en tirant sur le film, nettoyer si besoin les résidus d'adhésif.

CLEAR FOCUS 24-Vue™

(E)

Composition

Translucent calendared PVC with a clear pressure-sensitive adhesive and DuoLiner dual-layer release liner.

Vinyl Thickness (incl. adhesive)

140 microns, approx.

Release Liner Thickness

178 microns, approx.

Adhesive Thickness

13 microns, approx.

Standard Widths

1.372 m x 30,48 m

Dimensional Stability

Good

Minimum Application Temperature

+4°C

Service Temperature Range

-17°C to 60°C

Expected lifetime

Up to 1 year; 3 months for clean removability. Adhesion will increase with time.

Water Resistance

Immersion in water not recommended

Humidity Resistance

Good

Solvent Resistance

Good

Storage Stability

1-year shelf life when stored at 21°C ± 5°C and 50% relative humidity.

It is the responsibility of purchasers to independently verify, prior to use, the suitability of the product for their specific applications and print methods. CLEAR FOCUS cannot be held liable for any misuse, damage or losses as specified in its product warranty.

(D)

Produktbeschreibung

Transluzente PVC-Folie, mit klarem drucksensiblen Kleber, ablösbar auf DuoLiner Release Liner.

Foliendicke

140 µ

Linerdicke

178 µ mit DuoLiner™

Kleberdicke

13 µ

Standardbreite

1.372 m x 30,48 m

Formstabilität

Gut

Verarbeitungstemperatur minimal

+4°C

Temperaturbeständigkeit

-17°C bis +60°C

Haltbarkeit

Bis zu 1 Jahr. 3 Monate rückstandsfreie Entfernbarkeit. Klebekraft kann sich mit der Zeit verstärken.

Wasserresistenz

Soll nicht ins Wasser getaucht werden.

Feuchtigkeitsresistenz

Gut

Lösungsmittelresistenz

Gut

Lagerfähigkeit

1 Jahr lagerfähig bei 21°C und bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50%.

Es liegt in der Verantwortung des Anwenders unabhängig von den Angaben des Herstellers zu prüfen, ob das verwendete Produkt für das Druckverfahren und die Art der Anwendung geeignet ist. Clearfocus übernimmt keinerlei Garantien für jedwede Art der unsachgemäßen oder ungeeigneten Anwendung, insbesondere nicht für Folgeschäden.

(F)

Composition

PVC calandré translucide, adhésif transparent, DuoLiner.

Epaisseur du film

140 microns, approx.

Epaisseur du protecteur

178 microns, approx.

Epaisseur de l'adhésif

13 microns, approx.

Laize standard

1.372 m x 30,48m

Stabilité dimensionnelle

Bonne

Température d'application mini

+4°C

Température d'utilisation

-17°C à +60°C

Durée de l'application

Jusqu'à 1 an. 3 mois pour une enlèvement sans résidus sur surface propre. L'adhésion croît avec le temps.

Résistance à l'eau

Bonne, immersion non recommandée.

Résistance à l'humidité

Bonne

Résistance au solvant

Bonne

Stockage

1 an à environ 21°C et une humidité relative de 50%.

Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier avant usage si un produit est compatible pour son application et son modèle d'imprimante. Clear Focus ne peut être tenu responsable d'une mauvaise utilisation, de dommages ou d'une perte financière liés à l'utilisation de ses produits.

CLEAR FOCUS European Headquarters

Contact: Stephane Moreau
212 rue Saint Maur, 75010 Paris, France
Tel: +33 (0) 1 42 49 09 79
Mobile: +33 (0) 6 23 67 08 23
E-mail: s.moreau@clearfocus-europe.com
www.clearfocus-europe.com

CLEAR FOCUS Germany

Contact: Hans-Michael Gerischer
Gustav-Nachtigal-Strasse 89
68219 Mannheim, Germany
Tel: +49 (0) 171 771 5532
E-mail: m.gerischer@clearfocus-europe.com
www.clearfocus-europe.com

CLEAR FOCUS Headquarters

CLEAR FOCUS Imaging, Inc.
60 Maxwell Court
Santa Rosa, CA 95401, U.S.A.
Tel: +1 (0) 707 5447990
Fax: +1 (0) 707 5441886
E-mail: headoffice@clearfocus.com